


NEXIS SLIDE-ON 65

Balama unghi larg de deschidere 170° (Pentru grosimi ale usii de pana la 26 mm)



- Unghi de deschidere de 170°
- Compatibil cu Soft-close
- Rost minim pentru usi cu grosime pana la 26 mm
- Adancime cupa de 11 mm, potrivit pentru usi usoare
- Usa se aliniaza cu laterala dulapului fara a obtura accesul la interior
- Protectie pentru degete
- Cu mecanism de auto-inchidere (arc)
- Reglare pe 3 directii cu placuta de montaj potrivita

INFORMATII COMANDA

Suprapunere usa		Material		Umar	Cu arc	Articol nr.	
		Cupa	Brat			Slide-on Insurubare	Slide-on Presare
Aplicata total		Zamak, nichelat	Zamak, nichelat	0	■	F016073077	F016073078
Semiaplicata		Zamak, nichelat	Zamak, nichelat	8	■	F016073079	-

ACCESORII

	Denumire	Articol nr.
	Pin Soft-close	F069066528
	170° Soft-close	F069073729

	Denumire	Articol nr.
	Reductor de unghi de pana la 120°	F069073402
	Holtzsurub cap inecat Ø 3.5 x 15 mm	F146073976

Nexis Slide-on placute de montaj	272
Accesorii	276

Soft-close 170°	288
Informatii tehnice	278


Scule necesare montaj	364

COTE MONTAJ

Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata total	K0	Semiaplicata	K8	Incadrata	K0	Aplicare oblica	K0																																																																																																																																																																																						
Inaltime placuta montaj 2		Inaltime placuta montaj 2		Aplicare incadrata		Aplicare oblica																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Suprapunere usa</th> <th colspan="7">Distanta cupa</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>16</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Suprapunere usa	Distanta cupa							0	3	4	5	6	7	8	21							0	20						0		19					0		2	18				0		2	3	17		0			2	3	4	16	0		2	3	4			15		2	3	4				14	2	3	4					13	3	4						12	4							<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Suprapunere usa</th> <th colspan="7">Distanta cupa</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>8</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Suprapunere usa	Distanta cupa							8	3	4	5	6	7	8	13							0	12						0		11					0		2	10				0		2	3	9		0			2	3	4	8	0		2	3	4			7		2	3	4				6		2	3	4				5		3	4					<p>Cu 0 umar, distanta cupei de 3 mm si inaltimea placii montaj 18, usa va fi incadrata.</p> <p>Folositi clips de reductie cu unghi de deschidere de 120°.</p>		<p>Cu 0 umar, distanta cupei de 4 mm si inaltimea placutei de montaj 18, usa poate fi montata la unghi.</p> <p>Folositi clips de reductie cu unghi de deschidere de 120°</p>	
Suprapunere usa	Distanta cupa																																																																																																																																																																																												
	0	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																						
21							0																																																																																																																																																																																						
20						0																																																																																																																																																																																							
19					0		2																																																																																																																																																																																						
18				0		2	3																																																																																																																																																																																						
17		0			2	3	4																																																																																																																																																																																						
16	0		2	3	4																																																																																																																																																																																								
15		2	3	4																																																																																																																																																																																									
14	2	3	4																																																																																																																																																																																										
13	3	4																																																																																																																																																																																											
12	4																																																																																																																																																																																												
Suprapunere usa	Distanta cupa																																																																																																																																																																																												
	8	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																						
13							0																																																																																																																																																																																						
12						0																																																																																																																																																																																							
11					0		2																																																																																																																																																																																						
10				0		2	3																																																																																																																																																																																						
9		0			2	3	4																																																																																																																																																																																						
8	0		2	3	4																																																																																																																																																																																								
7		2	3	4																																																																																																																																																																																									
6		2	3	4																																																																																																																																																																																									
5		3	4																																																																																																																																																																																										
Inaltime placuta montaj		Inaltime placuta montaj																																																																																																																																																																																											

ALINIERE USA



Pentru utilizare cu sertare interioare.

Cu 0 umar si inaltimea placii montaj 0, uşa va fi la acelaşi nivel cu laterala dulapului.

LUFT MINIM

Grosime usa	Distanta cupa					
	3	4	5	6	8	10
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
23	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Luft minim

ROST MINIM

Grosime usa	Distanta cupa					
	3	4	5	6	7	8
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.0
25	6.5	6.5	6.0	5.5	4.8	4.0
26	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5

Rost minim (F)

NOTE



Luft-ul minim este spatiul necesar intre usa si dulap, astfel încât uşa să se poată deschide fără obstacole.

Important: Latimea rostului a fost calculată pentru uşi cu o rază de 1 mm!

Calculatia rostului si dimensiunea balamalei cu setarile din fabrica.

Recomandam montaj de proba.

SABLON GAURIRE



DIMENSIUNI CUPA

