

Yale

Cilindri Seria 1350

Europrofil

Îmbunătățește-ți prima linie de apărare cu acest cilindru cu 6 pini, cu corp din alamă, patentat, care oferă un nivel ridicat de securitate, cu funcții de protecție anti-pick, anti-lovire, anti-găurire anti-ruptură și anti-smulgere.

Disponibil în diferite finisaje și tipuri de cilindri, cum ar fi cilindri dubli, dubli cu funcție de urgență, cilindri cu buton și semicilindri, pentru a-l putea alege pe cel care ți se potrivește cel mai bine.



Cilindru cu 6 pini



Anti-pick



Anti-lovire



Anti-găurire



Anti-smulgere



Card securitate



Chei cu amprentă



Anti-ruptură



Cheie identică



- Cilindru europrofil cu 6 pini
- 5 chei cu amprentă reversibile incluse
- Card securitate pentru multiplicarea cheilor
- Potrivit pentru uși din PVC, lemn și compozit
- Pachete multiple disponibile cu cilindri cu cheie identică
- Serviciu post-vânzare disponibil
- Certificat EN 1303:2015

1	6	0	B	0	C	5	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Variante de cilindri disponibile:


Cilindru dublu
europrofil

Cilindru dublu
europrofil cu
funcție de urgență

Cilindru dublu
europrofil
cu buton

Semicilindru
europrofil

Finisaje cilindri disponibile:



Negru



Alamă lustruită



Alamă satinată



Crom




Nichel satinat

Trusted every day


Specificații

Nivel protecție Yale	Ridicat
Pini	6
Tip cheie	Reversibilă cu amprentă
Număr de chei furnizate	5
Protecție	Anti-pick, Anti-găurire, Anti-lovire, Anti-ruptură, Anti-smulgere
Potrivit pentru	Uși din PVC, lemn și compozit
Tipuri de cilindri disponibili	Dublu, Dublu cu funcție de urgență, Dublu cu buton și Semicilindru europrofil
Finisaje cilindri disponibili	Negru, Alamă lustruită, Alamă satinată, Crom și Nichel satinat
Material cilindri	Alamă
Standard clasificare și certificare EN	EN 1303:2015 - 1 6 0 B 0 C 5 D

Cum să-ți măsori cilindrul ușii



Cum să-ți măsori cilindrul ușii



Îngrijire și mentenanță:

Yale recomandă lubrifierea regulată a cilindrilor Yale pentru a asigura performanța și funcționarea optimă continuă.

Se recomandă utilizarea unui lubrifiant pe bază de PTFE. Aplicați o cantitate mică de lubrifiant pe cheie, introduceți-o în cilindru și rotiți cheia de câteva ori.